

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- 2 Schichten Schubladen für Schuh Organisation und Lagerung.
- Rotary einzigen Schuhregal.
- Spiegelschränke für das Abrichten.
- Knock down-Paket mit starken Poly Schaum und Karton.
- Leichte Montage mit gedruckten Foto Bedienungsanleitung.

Product Features

Produktion Name	Holzschuh Schrank mit Spiegel	Marke	Gutes Leben
Art.-Nr.	GLS17763		
Produktgröße	W63 * D20 * H73.5 cm (Inch: W24.8 * D7.9 * H29.1)		
Farben	Weiß, schwarz, braun, Holzfarbe und mehr		
Funktion	Standgerät, Schuhablage und Organisator		
Material	EU-Standard-MDF		
Packungsgröße	79 * 46 * 15 cm (Inch: 31,1 * 18,11 * 5,91)		
Paket	KD Verpackung, 1piece pro 1 Karton, Poly-Schaum Schutz, Strong Hauptkarton.		
Carton CBM	0.055m ³	N.W. / G.W.	15.7 / 18.4 kgs
20GP	514 Stücke	40HQ	1247 Stück
		MOQ	100 Stück

Design And Color

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17763WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17763WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17763WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17763WH

Workmanship And Package

Woodwork

Accessories processing



Constuction

Assembly of sub-pieces of semi-finished products.



Hand sanded

3 times

Sanding Polishing.



Painting

Automatic spray painting & Artificial spray painting.



Drop Test

Drop test at International Standard.



Package

Forming polyfoam, postage package, KD package.



Assembly of finished product

MANUAL ASSEMBLY OF SUB-PARTS AND HARDWARE ACCESSORIES.



Material



VS



Particle board

Certificates



Our team



Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im

Umgang mit OEM-Projekt haben.

4. Wir sind für den Vertrieb unserer exklusiven ODM Holz gespiegelt Schmuck Schrank suchen.

5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

Paketinformationen:

1. Forming polyfoam für die Post-Paket

2. 6-Seiten-starken polyfoam sind für die sichere Verpackung beim Transport verwendet.

3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.

2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

Hot Selling





GLD08012



GLD08055



GLD08057



GLD08067



GLD14737WH



GLD12210BR



GLD12212BK



GLD13319BR



GLD15330WH

 <p>100% HOT SALE</p>	 <p>100% HOT SALE</p>	 <p>100% HOT SALE</p>	 <p>100% HOT SALE</p>	 <p>100% HOT SALE</p>
GLD13323WH	GLD13334WH	GLD13328WH	GLD08056WH	GLD13310WH

 <p>100% HOT SALE</p>	 <p>100% HOT SALE</p>	 <p>100% HOT SALE</p>	 <p>100% HOT SALE</p>
GLS11325WH	GLS18703BR	GLS18812TK	GLS18715WH