SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- 4 Schichten Schränke für Schuhe Organisation und Lagerung.
- Dreh einzelnen Schuh Rack.
- In voller Länge Spiegel für das Abrichten.
- Niederschlagen Paket mit starken Poly Schaum und Karton.
- Einfache Montage mit aufgedrucktem Foto Bedienungsanleitung.

Design And Color











Product Features

Produktion Name
Holzschuhschrank mit Ganzkörperspiegel Marke

Goodlife

Art.-Nr. GLS18701

 $\textbf{Produktgr\"oße} \quad \text{W63*D20*H138 CM (Zoll: W24.8*D7.9*H54.3)}$

Farben Weiß, schwarz, braun, Holzfarbe

Funktion Standgerät,

Material

Schuhablage und Organisator EU-Standard-MDF mit Melamin

 $\begin{array}{l} \textbf{Packungsgr\"oße} \\ \textbf{Carton A: 69*41,5*19 cm (Zoll: 27,17*16,34*7,48)} \\ \textbf{Carton B: 142*22*13,5 cm (Zoll: 55,91*8,66*5,31)} \end{array}$

KD Verpackung,

Paket 1 piece pro 2 Kartons, Poly-Schaum schützt,

Starke Umkarton.

 Carton CBM
 0.097m³

 20GP
 290 Stück
 40HQ
 704 Stück

N.W. / G.W. 30/33 kg **MOQ** 100 Stück

Workmanship And Package

Constuction
Assembly of sub-pieces
of semi-finished products.

Hand sanded 3 times Sanding Polishing.

Painting Automatic spray painting& Artificial spray painting.









Drop Test

Drop test at International Standard.

Package

Forming polyfoam , postage package KD package.

Assembly of finished product

MANUAL ASSEMBLY OF SUB-PARTS AND HARDWARE ACCESSORIES.

















Material



Certificates











Our team













Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

- 1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
- 2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
- 3. OEM & amp; ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
- 4. Wir sind für den Vertrieb unserer exklusiven ODM suchen <u>Spiegel aus Holz</u> Schmuck Schrank.
- 5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht haben zu schützen.

Paketinformationen:

- 1. Forming polyfoam für die Post-Paket
- 2. 6-Seiten-starken polyfoam für sicheres Paket beim Transport verwendet.
- 3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

- 1. 25 ~ 50 Tage, nach empfangen Ablagerung.
- 2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.









