

SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- In voller Länge Spiegelschrank mit Schuhlagerfläche im Inneren.
- Metallschuhhalter innen.
- Mindestens 15 Paar Schuhe.
- Knock down-Paket mit starken Poly Schaum und Karton.
- Leichte Montage mit gedruckten Foto Bedienungsanleitung.

Design And Color

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17022WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17022WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17022WH



Product Features

Produktion Name	Holzschuhschrank mit Ganzkörperspiegel	Marke	Goodlife
Art.Nr.	GLS17022		
Produktgröße	W50 * D22 * H180CM (Inch: W19.7 * D8.7 * H70.9)		
Farben	Weiß, schwarz, braun, Holzfarbe		
Funktion	Standgerät, Schuhablage und Organisator		
Material	EU-Standard-MDF mit Melamin		
Packungsgröße	188,5 * 56 * 10 cm (Inch: 74,21 * 22,05 * 3,94)		
Paket	KD Verpackung, 1piece pro 1 Karton, Poly-Schaum Schutz, Strong Hauptkarton.		
Carton CBM	0.106m ³	N.W. / G.W.	30 / 31,5 kg

Workmanship And Package

Woodwork

Accessories processing



Constuction

Assembly of sub-pieces of semi-finished products.



Hand sanded

3 times

Sanding Polishing.



Painting

Automatic spray painting & Artificial spray painting.



Drop Test

Drop test at International Standard.



Package

Forming polyfoam, postage package, KD package.



Assembly of finished product

MANUAL ASSEMBLY OF SUB-PARTS AND HARDWARE ACCESSORIES.





Wood Cutting



Drill Holes



Open Slot



sealing with PVC

Material



E1 MDF

VS



Particle board

Certificates



Our team





Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten, oder Preise werden in 12 Stunden in Arbeits Datum geantwortet.
2. Erfahrung Verkaufs beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für den Vertrieb unserer exklusiven ODM suchen [Holz Spiegel](#) [Schmuck Schrank](#).
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

Paketinformationen:

1. Forming polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken polyfoam sind für die sichere Verpackung beim Transport verwendet.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie und Anlaufzeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.

Hot Selling

 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>	 <p>LIKE</p>
GLD17047	GLD13315	GLD14740	GLD15315	GLD15347

 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>	 <p>100% Premium Quality SATISFACTION</p>
GLD08012	GLD08055	GLD08057	GLD08067





GLS11325WH



GLS18703BR



GLS18812TK



GLS18715WH