



Eigenschaften:

1. Holz Spiegel Schuhschrank, verfügbare Farben: weiß, schwarz, braun, Holz
2. Two Tür mit Ganzkörperspiegel Schuhschrank, eine Seite ist aus Holz-Fachboden, eine andere Seite ist Schuhe Stützwinkel, max kann Lagerung 13 Paar Damenschuhe
3. Simple, elegantes Design und gut aussehende
4. Inside und außerhalb sind von hoher Qualität Melamin MDF-Holz
5. KD Paket Fracht sparen und Schäden zu vermeiden
6. easy mit klaren Anweisung für die Installation zusammenzubauen.





GLS17122WH

Goodlife
Houseware Ltd



GLS17122WH



Produktname	USA Drop-Shipping IKEA Schuhregal Großhandel für High Heels Schuhe	Marke	Goodlife
Nr.	GLS17122		
Produktgröße	H180 * L64 * W15 cm (Inch: H73.4* W26.8* D6.12)		
Farbe	Weiß, schwarz, braun		
Funktion	Schuhablage		
Material	EU-Standard-12mm und 15mm MDF; Umweltfreundliche Melamin 12mm & amp; 15mm MDF-Holz Melamin		
Details	1 Seite mit Aufhänger, eine andere Seite mit Holzregalen Hardware Tasche Fallende Prävention Schraube Bedienungsanleitung		

Packungsgröße A: 177 * 36 * 10,5 cm (Inch: 72,2 * 14,6 * 4,28)
B: 183,5 * 17 * 13.5CM (Inch: 74,8* 6,93 * 5,5)

Paket Zusammengebauten Verpackung, PE-Beutel, Schaumstoff Poly-Schaum;Starke Umkarton, 1 Stück in 2 Kartons verpackt; Falltest bestanden

Carton CBM 0.1m³ **N.W. / G.W.** 42.5kgs / 47kg
20GP 255pcs **40HQ** 575pcs **MOQ** 1 Stück



Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 12 Stunden in der Arbeit Datum geantwortet.
2. Erfahrung Umsatz beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
3. OEM & ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit OEM-Projekt haben.
4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM Holzspiegel Schmuck Schrank suchen.
5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

Paket-Informationen:

1. Forming Polyfoam für die Post-Paket
2. 6-Seiten-starken Schaumstoffeinsatz für eine sichere Verpackung während des Transports eingesetzt.
3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
2. Normale auf Produktionslinie Produktionszeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.



