

Eigenschaften:<?xml:namespace prefix = o />

- 1. Holz Spiegel Schuhschrank, verfügbare Farben: weiß, schwarz, braun, Holz
- 2.Two Tür mit Ganzkörperspiegel Schuhschrank, eine Seite ist aus Holz-Fachboden, eine andere Seite ist Schuhe Stützwinkel, max kann Lagerung 13 Paar Damenschuhe
- 3. Simple, elegantes Design und gut aussehende
- 4.Inside und außerhalb sind von hoher Qualität Melamin MDF-Holz
- 5.KD Paket Fracht sparen und Schäden zu vermeiden
- 6.easy mit klaren Anweisung für die Installation zusammenzubauen.









GLS17122WH





GLS17122WH





ProduktnameUSA Drop-Shipping IKEA Schuhregal
Großhandel für High Heels SchuheMarkeGoodlife

Nr. GLS17122

Produktgröße H180 * L64 * W15 cm (Inch: H73.4* W26.8* D6.12)

Farbe Weiß, schwarz, braun

Funktion Schuhablage

Material EU-Standard-12mm und 15mm MDF; Umweltfreundliche Melamin

12mm & amp; 15mm MDF-Holz Melamin

1 Seite mit Aufhänger, eine andere Seite mit Holzregalen

Details Hardware Tasche

Fallende Prävention Schraube

Bedienungsanleitung

Packungsgröße A: 177 * 36 * 10,5 cm (Inch: 72,2 * 14,6 * 4,28)

B: 183,5 * 17 * 13.5CM (Inch: 74,8* 6,93 * 5,5)

Zusammengebauten Verpackung, PE-Beutel, Schaumstoff Poly-Schaum; Starke

Paket Umkarton, 1 Stück in 2 Kartons verpackt;

Falltest bestanden

 $0.1m^{3}$ Carton CBM **N.W. / G.W.** 42.5kgs / 47kg

20GP 255pcs **40HQ** 575pcs 1 Stück MOQ

×

×

×

×

×

×

×

×

Unsere Dienstleistungen für Unternehmen:

- 1. Ihre Anfrage, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 12 Stunden in der Arbeit Datum geantwortet.
- 2. Erfahrung Umsatz beantworten Ihre Anfrage und geben Ihnen damit verbundenen Business-Service.
- 3. OEM & amp; ODM sind willkommen, wir mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit OEM-Projekt haben.
- 4. Wir sind für die Verkaufs exklusiven unserer ODM Holzspiegel Schmuck Schrank suchen.
- 5. Umsatz exklusive Agent Vertriebs Recht gewesen zu schützen.

Paket-Informationen:

- 1. Forming Polyfoam für die Post-Paket
- 2. 6-Seiten-starken Schaumstoffeinsatz für eine sichere Verpackung während des Transports eingesetzt.
- 3. Bausatz und Bedienungsanleitung sind für jeden Schrank zur Verfügung.

Vorlaufzeit

- 1. 25 ~ 50 Tage nach empfangener Ablagerung.
- 2. Normale auf Produktionslinie Produktionszeit ist 15 Tage nach empfangener Ablagerung.











×