

# SOLUTIONS FOR YOUR GOODLIFE!

- Móvil de alta elasticidadespuma cojín del asiento con cubierta de cuero.
- 2 capas de racka la izquierda en el interior.
- Bastidor triple enla parte interior derecha.
- Cajón de almacenamiento.
- Derribarpaquete con espuma de polietileno y cartón fuerte protección.
- Fácil instalacióncon manual de instrucciones foto.
- Almacenamiento de calzadocapacidad: 10 a 13 pares

Design And Color



GLS18816BR



Goodlife  
Houseware Ltd

GLS18816BR

**Goodlife**  
Houseware Ltd



GLS18816BR





GLS18816BR



## Product Features

|                            |  |              |          |
|----------------------------|--|--------------|----------|
| <b>Nombre Producción</b>   | De madera con espejo heces zapatero con cajón amortiguado GLS18816 asiento   | <b>Marca</b> | Goodlife |
| <b>Artículo No.</b>        | GLS18703   |              |          |
| <b>Tamaño del producto</b> | W63 * D20 * H105 cm (pulgadas: W24.8 * D7.9 * H41.34)  |              |          |
| <b>De color</b>            | Blanco, negro, marrón, color de madera y más   |              |          |
| <b>Función</b>             | de suelo, almacenamiento de calzado y organizador  |              |          |
| <b>Material</b>            | UE-estándar MDF con melamina   |              |          |
| <b>Tamaño del paquete</b>  | Carton 1: 69 * 41,5 * 17,5 cm (pulgadas: 27.17 * 16.34 * 6.89)<br>Carton 2: 71 * 24 * 11.5 cm (En pulgadas: 27.95 * 9.45 * 4.53) |              |          |
| <b>Paquete</b>             | KD embalaje,<br>1piece por 2 cajas de cartón,<br>Espuma de poli proteger,<br>Cajas de cartón fuerte.                             |              |          |

|                   |                     |             |            |                    |                |
|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------|----------------|
| <b>Cartón CBM</b> | 0.034m <sup>3</sup> |             |            | <b>N.W. / G.W.</b> | 22,7 / 25,3 kg |
| <b>20GP</b>       | 400 piezas          | <b>40HQ</b> | 970 piezas | <b>MOQ</b>         | 100 piezas     |

## Workmanship And Package

### Woodwork

Accessories processing



### Constuction

Assembly of sub-pieces of semi-finished products.



### Hand sanded

3 times

Sanding Polishing.



### Painting

Automatic spray painting & Artificial spray painting.



### Drop Test

Drop test at International Standard.



### Package

Forming polyfoam, postage package. KD package.



### Assembly of finished product

MANUAL ASSEMBLY OF SUB-PARTS AND HARDWARE ACCESSORIES.







Wood Cutting



Drill Holes



Open Slot



sealing with PVC

Material



E1 MDF

VS



Particle board

Certificates





## Our team





### **Nuestros Servicios a empresas:**

1. Su investigación relacionada con nuestros productos o precios será contestada en 12 horas en la fecha de trabajo.
2. Ventas Experiencia responder su pregunta y le dan servicio de negocio relacionado.
3. OEM & ODM son bienvenidos, tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con el proyecto del OEM.
4. Estamos en busca de la exclusiva de venta de nuestra ODM [gabinete de la joyería espejo de madera](#).
5. Ventas Las ventas de agentes exclusivos derecho han sido de protección.

### **Información del paquete:**

1. La formación de espuma de polietileno para el conjunto del poste
2. 6 del lado fuerte polyfoam se utilizan para el paquete de seguros durante el transporte.
3. Kit ensamblado y manual del usuario están disponibles para cada gabinete.

### **Producción plazo de ejecución**

1. 25 ~ 50 días después del depósito recibido.
2. normal en la línea de producción el tiempo de ejecución de producción es 15 días después del depósito recibido.

Hot Selling



|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>GLD17047</b>   | <b>GLD13315</b>   | <b>GLD14740</b>   | <b>GLD15315</b>  | <b>GLD15347</b>   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| <b>GLD08012</b>  | <b>GLD08055</b>  | <b>GLD08057</b>   | <b>GLD08067</b>  |





